



Lubrorefrigerante concentrato ad alta resa HPC VEG, Contenuto: 200l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084265 200
GTIN	2050001741936
Classe articolo	08J

Descrizione

Esecuzione:

Lubrorefrigerante concentrato per HPC a base di estere, adatto per adduzione interna e alte pressioni, senza ammine. Garantisce la pulizia delle macchine utensili e dei vetri trasparenti. Lubrorefrigerante **senza acido clorico e borico né formaldeide** per **applicazioni difficili**. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall'utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.

Vantaggi:

I concentrati sono **antiruggine**, non danneggiano la vernice e sono **fisiologicamente innocui**, oltre che estremamente **resistenti ai batteri**. Non irritano la cute.

Migliora **le condizioni dell'utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro** – senza esalazioni nocive, **ecologica**.

Uso:

Impiego universale per **tutti i lavori di truciolatura** (tornitura, fresatura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, **taglio**, rettifica). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione. **Rapporto di miscela normale 1: 20**, per materiali altamente resistenti e acciaio legato. Rapporto di miscela 1 : 10 a 1 : 15.

Nota:

Oli Jokisch per guide di scorrimento o guide per bancali disponibili su richiesta. Questi si abbinano perfettamente agli altri prodotti Jokisch (nessun residuo coloso) e possono essere utilizzati anche come olio idraulico e per cambio.

Esecuzione: Fusto
Contenuto: 200 l

Descrizione tecnica

Colore	giallo-marrone
Esecuzione	Fusto
Viscosità cinematica	77 mm ² /s
Temperatura di immagazzinamento	5 - 40 °C
Contenuto	200 l
Tipo di prodotto	Lubrorefrigerante

Accessori

Pompa a barile	084355
----------------	--------