



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3502 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Contenuto	260064 HB7140-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3502 120404