

**Dispositivo per tornitura morsetti, Ø Esterno / Interno: 342/260mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	315900 342/260
GTIN	4019208059518
Classe articolo	38L

Descrizione**Esecuzione:**

Nell'involucro si trova **un anello con dentatura a spirale** che viene azionato mediante un'apposita corona zigrinata. Tale anello comanda in modo continuo 3 griffe **reversibili** fissate mediante viti a quelle del mandrino. **Serrando il mandrino, le griffe del medesimo sono nella stessa condizione e posizione (precarico) che assumono durante il normale impiego.**

Testo didascalie:

Griffe di regolazione

Zigrinatura

Alloggiamento con anello elicoidale

Griffe riportate

Vite di sospensione

Uso:

Per **tornire i morsetti teneri con presa esterna o interna**. Idoneo anche per la **rettifica** di morsetti **temprati**.

Descrizione tecnica

Ø Campo regolazione posizione J	160 - 270 mm
---------------------------------	--------------

Peso	8 kg
Ø Interno	260 mm
Ø Campo regolazione posizione A	330 - 440 mm
Per Ø mandrino autocentrante fino a	400 mm
Ø Esterno	342 mm
Tipo di prodotto	Anello per tornitura ganasce