



Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT020, Dim.: 110204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3946 110204
GTIN	4067263095798
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rivestimento	TiCN
Contenuto	261012 HBT020
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3946 110204