

**Dispositivo per tornitura morsetti, Ø Esterno / Interno: 244/162mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	315900 244/162
-----------------	----------------

GTIN	4019208059495
------	---------------

Classe articolo	38L
-----------------	-----

**Descrizione****Esecuzione:**

Nell'involucro si trova **un anello con dentatura a spirale** che viene azionato mediante un'apposita corona zigrinata. Tale anello comanda in modo continuo 3 griffe **reversibili** fissate mediante viti a quelle del mandrino. **Serrando il mandrino, le griffe del medesimo sono nella stessa condizione e posizione (precarico) che assumono durante il normale impiego.**

**Testo didascalie:**

Griffe di regolazione

Zigrinatura

Alloggiamento con anello elicoidale

Griffe riportate

Vite di sospensione

**Uso:**

Per **tornire i morsetti teneri con presa esterna o interna**. Idoneo anche per la **rettifica** di morsetti **temprati**.

**Descrizione tecnica**

Ø Campo regolazione posizione J	100 - 175 mm
---------------------------------	--------------

Peso	6 kg
Ø Campo regolazione posizione A	240 - 360 mm
Ø Esterno	244 mm
Per Ø mandrino autocentrante fino a	250 mm
Ø Interno	162 mm
Tipo di prodotto	Anello per tornitura ganasce