

Mahr**Calibro a corsoio da officina in esecuzione leggera, Intervallo di misurazione: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412750 2000
GTIN	
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio da officina con struttura ultraleggera, punte di misura e guida prismatica.

Letture esente da errore di parallasse.

Corsoio e calibro in alluminio. Peso ridotto del 50%. Antiusura e antigraffio grazie alla superficie anodizzata e temprata con durezza 1100 HV (simile alla ceramica).

Becchi di misura e punte inossidabili, temprati e rettificati. Nonio con graduazione di facile lettura e scala per interni. Scorrimento facile e preciso del corsoio.

Descrizione tecnica

Superficie	anodizzata a tempra
Taratura	A1
Risoluzione	0,02 mm
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Esecuzione superficie di contatto	temprate
Intervallo di misurazione	0 - 2000 mm
Lunghezza dei becchi	150 mm
Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Ø Misura aggiuntiva interna	30 mm
Peso	2,5 kg

Risoluzione	1/20 mm
Limite di errore	0,16 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 2000 mm	021000 2000
--	-------------