

Garant**Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3567 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	261372 HB7120-1
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3567 160404