



Inserto TCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 110204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3947 110204
GTIN	4067263095804
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min

Scheda tecnica

Contenuto	261012 HBT020
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3947 110204