



Laser universale "autoMAGIC", Modello: 5SP



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Classe articolo	460

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate e a 5 raggi in un solo apparecchio, **autolivellante grazie ad un sistema oscillante attenuato magnetico**. Linee laser a impulsi, orizzontali e verticali, attivabili separatamente e insieme. Laser per saldatura verso l'alto e verso il basso; 3 raggi laser orizzontali in avanti, a sinistra e a destra; tutti i raggi laser si trovano ad un angolo di 90° gli uni rispetto agli altri. Arresto per visualizzare le "linee oblique" e come protezione durante il trasporto.

Fornitura:

Supporto da parete magnetico con attacco per treppiede, piastra segnale laser, borsa di trasporto e 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Descrizione tecnica

Altezza	112 mm
Classe laser	2M
Peso	0,5 kg
Larghezza	116 mm
Campo di livellamento	±3 grado

Profondità	69 mm
Portata	30 m
Filettatura per treppiede	1/4 UNC, 5/8 UNC pollici
Denominazione originale prodotto	654KLP5SP
Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Laser universali

Accessori

Treppiede per fotografia Modello	468558
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6