

**Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 110304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3949 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Contenuto	261186 HBT020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3949 110304