




## Calibro a corsoio da officina con graduazione in mm e pollici, Intervallo di misurazione: 500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415100 500
GTIN	4045197203168
Classe articolo	41Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Punte di misura smussate per la misura sul fondo di filetti e di intagli stretti. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Graduazione di facile lettura. Con vite di bloccaggio. Interamente temprati fino a Dim. 300; a partire da Dim. 500 superfici di contatto temprate.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	mm / pollici
Lunghezza dei becchi	150 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Esecuzione superficie di contatto	temprate
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	ISO 13385

Scostamento di misura E MPE	±0,1 mm
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500