

**Mahr****Calibro a corsoio da officina in esecuzione leggera, Intervallo di misurazione: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412750 500
GTIN	2050001060297
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Calibro a corsoio da officina** con struttura ultraleggera, punte di misura e guida prismatica.

**Letture esente da errore di parallasse.**

Corsoio e calibro in alluminio. Peso ridotto del 50%. Antiusura e antigraffio grazie alla superficie anodizzata e temprata con durezza 1100 HV (simile alla ceramica).

Becchi di misura e punte inossidabili, temprati e rettificati. Nonio con graduazione di facile lettura e scala per interni. Scorrimento facile e preciso del corsoio.

**Descrizione tecnica**

Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Lunghezza dei becchi	150 mm
Peso	1,4 kg
Taratura	A1
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Risoluzione	0,02 mm
Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Superficie	anodizzata a tempra
Esecuzione superficie di contatto	temprate

Risoluzione	1/50 mm
Limite di errore	0,05 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

### Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500