

Garant**Livella a squadra con bolla regolabile, Base Lunghezza / Accuratezza:
200/1mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Classe articolo	41H

Descrizione

Esecuzione:

Telaio robusto in ghisa speciale di elevata qualità verniciato a effetto martellato. 3 lati rettificati a prisma, 1 lato piano. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. La sensibilità (valore scala) della bolla longitudinale è indicata su una targhetta. Con grado di precisione 1, impugnature del corpo isolanti, nonché vetro protettivo sopra le bolle.

Bolla longitudinale regolabile:

la bolla longitudinale può essere ricalibrata con una vite di regolazione senza necessità di smontarla, senza fatica e senza gioco.

Uso:

Per allineare superfici orizzontali e verticali, alberi, ecc. e per allineamento preciso a 90°.

Norma:

DIN 877

Precisione:

1 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,02 mm/m.

2 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,1 mm/m.

Nota:

Esecuzione magnetica disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Classe di precisione	1
Risoluzione	0,02 mm/m
Larghezza base	40 mm
Fondo lunghezza	200 mm
Norma	DIN 877
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	H1
Tipo di prodotto	Livella a bolla

Servizi

Rapporto di taraturaLivella a bolla per telai Accuratezza 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------