

**Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415186 1000
GTIN	4045197479853
Classe articolo	41Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Nonio in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate.

**Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø.** Regolazione micrometrica. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Regolazione micrometrica.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza dei becchi	200 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Peso	3,9 kg
Taratura	A1
Esecuzione superficie di contatto	temprate
Intervallo di misurazione	0 - 1000 mm
Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Risoluzione	0,05 mm
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	ISO 13385
Scostamento di misura E MPE	±0,15 mm

Registrazione micrometrica	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000