



**Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT020, Dim.: 160404**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3950 160404
GTIN	4067263095934
Classe articolo	GGN

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Contenuto	261257 HBT020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 280 mm/min
Avanzamento $f$	0,12 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero pezzi	30

## Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3950 160404