




Comparatore di precisione IP54, antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Quadranti dell'indicatore di precisione con **protezione antiurto e da spruzzi d'acqua, olio e sporco**. Punta di contatto sul codolo con soffietto di gomma, con cappuccio di protezione sull'estremità superiore. Fondo a tenuta stagna, vetro del quadrante e lunetta con tenuta a vite. Gambo d'attacco di Ø 8 mm h6.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,7 - 1,6 N
Risoluzione	1 mm
Risoluzione	0,01 mm

Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Intervallo di misurazione	10 mm
Taratura	C1
Norma	DIN 878
Grado di protezione IP	IP 54
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	15 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 32	434900 32
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40

Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 19/9	434900 19/9
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 40/7,8	434900 40/7,8
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 40/10	434900 40/10
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 19/10	434900 19/10
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20

Tastatore in acciaio Modello 19/11	434900 19/11
Tastatore in acciaio Modello 19/7	434900 19/7
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 19/8	434900 19/8