



Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2908 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Contenuto	250156 HB7140-2
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2908 120404