

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3503 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Contenuto	260052 HB7120-1
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3503 060204