

**Inserto TNMG per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2459 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	251432 HB7035-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2459 160404
