

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2413 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250322 HB7010-2
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 415 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2413 120408
