



Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2908 160612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250170 HB7140-2
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	5,5 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	30
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min

Scheda tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2908 160612