

**hanhart**  
1882**Cronometro a doppia lancetta con astuccio****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	469610
GTIN	2050001049117
Classe articolo	46R

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo in metallo lappato al diamante (Ø 55 mm) con anello di protezione sulla corona e protezione estesa contro la polvere e gli spruzzi d'acqua. Meccanismo di precisione antiurto (ancora, 7 rubini). Lancetta per tempi intermedi.

**Uso:**

Impiego universale, utilizzabile per il calcolo dei secondi e decimi di secondo con **tempi intermedi** a piacere. Particolarmente indicato per la misura cronometrica dei cicli di lavoro e dei tempi macchina.

· **Durante la misura cronometrica si possono azionare i tasti di start e stop a piacere.**

**Fornitura:**

Incl. astuccio di pelle.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	1/5 s / 1/100 min
Registra per	30 min
Metrologia	analogico

Taratura	N1
Tipo di prodotto	Cronometro

**Servizi**

Rapporto di taraturaCronometro Modello U	029100 U
--	----------