



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2909 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Contenuto	250156 HB7120-1
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2909 120404