

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2413 160608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 415 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Contenuto	250334 HB7010-2
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2413 160608
