

Garant**Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dim.: 09T308****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2811 09T308
GTIN	4067263095224
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Contenuto	260152 HB7020-2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2811 09T308