

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2413 160616
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	5,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 415 mm/min
Contenuto	250338 HB7010-2
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	1,05 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2413 160616
