

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2414 120408
GTIN	4067263092575
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	250322 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2414 120408
