

Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HB7020-2

Dati di ordinazione	
Numero d'ordine	GG2414 120416
GTIN	4067263092612
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a _p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	1,6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Materiale da taglio	НМ
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a _{p min.}	1,05 mm
Impiego principale	Р
Profondità di taglio a _{p max.}	4,25 mm
Velocità di taglio v _c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Contenuto	250328 HB7020-2
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Scheda tecnica

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2414 120416