



**Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T302**



**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2812 09T302 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm             |
| Impiego principale                               | P                  |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                  |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 2 mm         |
| Avanzamento f                                    | 0,08 - 0,3 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto                               | CCMT 09T302        |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 3,25 mm            |
| Contenuto                                        | 260148 HB7035-2    |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 290 mm/min    |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,15 mm            |
| Numero pezzi                                     | 50                 |

Scheda tecnica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo                 | HB7035-2              |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Rompi-trucioli       | SM                    |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2812 09T302