



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2812 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	260150 HB7035-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2812 09T304