

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2910 120408
GTIN	4067263093848
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	250158 HB7130-2
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2910 120408