

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2414 160616
GTIN	4067263092674
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Contenuto	250338 HB7020-2
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Raggio di curvatura	1,6 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2414 160616
