

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2812 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260158 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2812 120404