

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2812 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Contenuto	260160 HB7035-2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2812 120408