

**Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 09T304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3958 09T304
GTIN	4067263093930
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250188 HBT130
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3:25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3958 09T304