

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2911 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250158 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2911 120408