

Garant

Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2813 070204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260353 HB7010-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2813 070204