

**Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2469 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Contenuto	251732 HB7010-2
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2469 160404
