

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2911 120412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Contenuto	250160 HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4:25 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2911 120412