



Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 120412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3958 120412
GTIN	4067263093992
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250198 HBT130
Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3958 120412