

**Strumento di misura per coni interni IFM, Intervallo di misurazione: 0,5-20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435172 0,5-20
GTIN	2050001055743
Classe articolo	46D

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento di misura IFM con cono di misura 90° **per determinare il Ø massimo dei coni interni**. La croce temprata del cono di misura viene inserita nel cono interno. Il Ø massimo viene determinato premendo fino alla battuta.

Fornitura:

Incluso comparatore.

Nota:

Esecuzioni speciali con altre aperture angolari disponibili su richiesta. Strumenti di misura per la misurazione dello smusso su richiesta. Comparatore e corpo base disponibili singolarmente.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0,5 - 20 mm
Risoluzione	0,01 mm
Norma	DIN 878
Tutti i componenti	temprate

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Strumento di misura per smussi interni

Servizi

Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30
--	-----------