

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120416



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2911 120416
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Contenuto	250162 HB7140-2
Raggio di curvatura	1,6 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2911 120416