



Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2813 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260356 HB7010-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2813 11T302