

Garant**Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 11T308****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2813 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Impiego principale	P
Contenuto	260361 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2813 11T308