

Garant

Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3569 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Contenuto	261374 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3569 160408