

Garant**Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 120408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2912 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Impiego principale	M
Contenuto	250322 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2912 120408