



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3959 160608
GTIN	4067263094029
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	5,5 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Contenuto	250204 HBT130
Codice ISO Inserto	CNMG 160608

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3959 160608