

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3570 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261454 HB7120-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero pezzi	30

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3570 110304