



Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3504 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260056 HB7130-2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3504 09T302