

Garant**Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 160404**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3570 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tolleranza	M
Contenuto	261458 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3570 160404